

**Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 7X60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	371800 7X60
GTIN	4020772071028
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M6
ganze Länge	60 mm
Breite	20 mm
Schlitzbreite	7 mm
Höhe H	20 mm
Höhe H ₂	10 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktart	Spanneisen