

**Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 9X80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	371800 9X80
GTIN	4020772071035
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

**Technische Beschreibung**

Schlitzbreite	9 mm
ganze Länge	80 mm
für Spannschrauben	M8
Breite	25 mm
Höhe H	24 mm
Höhe H <sub>2</sub>	12 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktart	Spanneisen