

**Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 26X200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	371800 26X200
GTIN	4020772071103
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M24
Breite	70 mm
Schlitzbreite	26 mm
ganze Länge	200 mm
Höhe H	70 mm
Höhe H ₂	35 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktart	Spanneisen