



Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreite×ganze Länge: 22X250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

Breite	60 mm
Schlitzbreite	22 mm
ganze Länge	250 mm
für Spannschrauben	M20; M22
Höhe	40 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktart	Spanneisen