

**Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 11X100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	371800 11X100
GTIN	4020772071042
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

Schlitzbreite	11 mm
ganze Länge	100 mm
für Spannschrauben	M10
Breite	30 mm
Höhe H	30 mm
Höhe H ₂	15 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktart	Spanneisen