

**Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 14X125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	371800 14X125
GTIN	4020772071059
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

Technische Beschreibung

Breite	40 mm
Schlitzbreite	14 mm
für Spannschrauben	M12; M14
ganze Länge	125 mm
Höhe H	40 mm
Höhe H ₂	20 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktart	Spanneisen