



Spanneisen mit Kunststoffkappe, Nutenbreite a: 14 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370820 14
GTIN	4020772376895
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe und unverlierbarem Druckstück.

Vorteil:

Gewichtseinsparung durch leichte Bauweise, variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück. Es sind keine weiteren Spannunterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe notwendig. Die Unterlegscheibe ist unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden.

Lieferumfang:

Komplett mit Spannschraube DIN 787.

Spannhöhe h: 0 - 33 mm

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300: Gr. 1412125

Länge L: 125 mm

Breite B: 57 mm

Höhe H: 49,5 mm

Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1412125
Nutenbreite a	14 mm
Spannhöhe h	0 - 33 mm

Länge L	125 mm
Höhe H	49,5 mm
Breite B	57 mm
Typ	6310
Produktart	Spanneisen