

**Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 18X125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	371800 18X125
GTIN	4020772071066
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Werkstoff:**

Vergütungsstahl, lackiert.

**Technische Beschreibung**

Breite	50 mm
Schlitzbreite	18 mm
für Spannschrauben	M16; M18
ganze Länge	125 mm
Höhe H	50 mm
Höhe H <sub>2</sub>	25 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktart	Spanneisen