



Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N2



Bestelldaten

Bestellnummer	441190 N2
GTIN	7290005395055
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung. Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. **Vario**-Messgeräteaufnahme für Schaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.

Feineinstellung an der Messuhrenaufnahme.

Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M8 Außengewinde
Säulen-Ø D ₂	16 mm
Magnetfuß Höhe	55 mm
Querarm Länge L ₁	225 mm

Haftkraft	1000 N
Magnetfuß Länge	75 mm
Magnetfuß Breite	50 mm
Säulenhöhe L ₂	260 mm
Querarm-Ø D ₁	16 mm
Produktart	Messtativ

Zubehör

Gestänge-Klemmung für Universal-Messtativ für Gestänge-Ø der Messständer 16/16 mm	440351 16/16
Stativfuß Typ 0	442120 0
Stativfuß Typ 1	442140 1
Stativfuß Typ 0	442140 0
Vario Messuhren-Aufnahme Typ FA1500	440401 FA1500
Stativfuß Typ 1	442120 1
Stativfuß Typ V	442120 V
Stativfuß mit Feineinstellung Typ 0	442125 0