



## Digitaler Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E, Messbereich: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	417700 250
GTIN	2050001670816
Artikelklasse	46P

### Beschreibung

**Ausführung:**

Digitaler Universal-Messschieber für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen mit auswechselbaren Messeinsätzen.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Messschieber, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Auswechselbarer Messeinsatz mit Kugel-Ø 2,5 mm.

**Sonderzubehör:**

Für Gr. 400 – 650 alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900 – 4910 mit Gewinde M2,5 nutzbar, Datenkabel Nr. 498948.

**Hinweis:**

Weitere Messeinsätze auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich außen	0 - 210 mm
Messbereich	0 - 250 mm
Messbereich innen	24 - 250 mm
Kugel-Ø Messeinsatz	2,5 mm
IP-Schutzart	IP 67
Schnabellänge	64 mm

Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300

## Zubehör

Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Zubehör für Messschieber Typ TAST	417701 TAST
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Zubehör für Messschieber Typ BUCHSE	417701 BUCHSE

Anschlusskabel Duplex Typ USB2

498950 USB2