



## Längenbandmaß CJL-INOX, Bandlänge: 4800mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415198 4800
GTIN	2050001677082
Artikelklasse	46P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Längenbandmaß CJL-INOX zum Messen von planparallelen Abständen. Teilstrichabstand 1 mm. Präzise, kontraststarke Laserskalierung. Ablesung 0,1mm. Fehlergrenzen der Skala nach DIN 866.

#### Hinweis:

Bandmaß zur Durchmesser- und Umfangsmessung siehe Nr. 465680; 465682.

### Technische Beschreibung

Bandlänge	4800 mm
Bandbreite	16 mm
Messbereich	3400 - 4800 mm
Norm	DIN 866
Ablesung	0,1 mm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Kalibrierung	G2
Produktart	Bandmaß

### Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 6000 mm	026280 6000
---	-------------

