



Messtativ mit Feineinstellung am Magnetfuß, Typ: N0



Bestelldaten

Bestellnummer	441195 N0
GTIN	7290005397318
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung. Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. **Vario**-Messgeräteaufnahme für Schaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.

Feineinstellung am Magnetfuß. Vorteil beim Justieren von µm Fühlhebelmessgeräten, da Gestänge nicht von Handkraft beeinflusst wird.

Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

Technische Beschreibung

Säulen-Ø D ₂	10 mm
Säulenhöhe L ₂	120 mm
Magnetfuß Länge	40 mm
Magnetfuß Höhe	35 mm

Haftkraft	320 N
Magnetfuß Breite	30 mm
Querarm Länge L ₁	110 mm
Querarm-Ø D ₁	8 mm
Anschlussgewinde	M5 Außengewinde
Produktart	Messtativ

Zubehör

Vario Messuhren-Aufnahme Typ FA1210	440401 FA1210
Gestänge-Klemmung für Universal-Messtativ für Gestänge-Ø der Messständer 10/8 mm	440351 10/8
Stativfuß Typ S	442140 S
Stativfuß Typ S	442120 S
Stativfuß mit Feineinstellung Typ S	442125 S