



## 3-D-Gelenkarm, Typ: 240



### Bestelldaten

Bestellnummer	442114 240
GTIN	4045197551221
Artikelklasse	42D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mechanische 3-D-Gelenkarme mit Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung.

### Technische Beschreibung

Innengewinde-Ø oben	M6
Länge Gelenkarm L <sub>2</sub>	101 mm
Länge Gelenkarm L <sub>1</sub>	110 mm
Außengewinde-Ø unten	M8
Produktart	Messtativ

### Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Stativfuß Typ 0	442120 0
Stativfuß Typ K3	442120 K3
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Stativfuß Typ 1	442140 1
Stativfuß Typ V	442120 V
Stativfuß Typ 0	442140 0
Stativfuß Typ 1	442120 1
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1