

**Mitutoyo****Digitaler Werkstatt-Messschieber mit Messspitzen, Messbereich: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415350 750
GTIN	4946368124858
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern angezeigt.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497080 und 497100.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	0 - 750 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	150 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,06 mm
Norm	ISO 13385
Schnittstelle	USB-Schnittstelle

Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

## Zubehör

Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357