

**Mitutoyo****Digitaler Werkstatt-Messschieber mit Messspitzen, Messbereich: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415350 1000
GTIN	4946368124872
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern angezeigt.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497080 und 497100.

**Technische Beschreibung**

Schnabellänge	150 mm
Messbereich	0 - 1000 mm
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385
Schnittstelle	USB-Schnittstelle

Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000

## Zubehör

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497100 D1