

Universal-Messstativ mit hydraulischer Kraftklemmung



Bestelldaten

Bestellnummer	441950
GTIN	4029713287399
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig bearbeiteter Fuß mit geschliffenen Auflageflächen. Prismen-Unterseite zum Aufsetzen auf Wellen und zylindrische Körper. Oberseite mit T-Nut zum Verschieben der Messsäule. Stabiles Gestänge. Querarm mit Feineinstellung am Messuhrhalter.

Mit hydraulischer Kraftklemmung der Gelenksäule. Genaue Beschreibung siehe unter Nr. 440800.

Verwendung:

Zur Rundlaufprüfung an Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen oder für Parallelmessungen an Führungsflächen.

Ausladung: 260 mm

Standfuß Länge: 250 mm

Standfuß Breite: 60 mm

Technische Beschreibung

Ausladung	260 mm
Standfuß Länge	250 mm
Standfuß Breite	60 mm

Produktart

Messtativ