



Digitaler Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E, Messbereich: 650mm



Bestelldaten

Bestellnummer	417700 650
GTIN	2050001670847
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Universal-Messschieber für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen mit auswechselbaren Messeinsätzen. Datenausgang RS232C.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messschieber, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Auswechselbare Messeinsätze mit Kugel-Ø 3 mm und Klemmbuchse mit Innengewinde M 2,5.

Sonderzubehör:

Für Gr. 400 – 650 alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900 – 4910 mit Gewinde M2,5 nutzbar, Datenkabel Nr. 498948.

Hinweis:

Weitere Messeinsätze auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Messbereich außen	0 - 570 mm
IP-Schutzart	IP 67
Kugel-Ø Messeinsatz	3 mm
Messbereich	0 - 650 mm
Schnabellänge	103 mm

Messbereich innen	42 - 650 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

Zubehör

Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Zubehör für Messschieber Typ TAST	417701 TAST

Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Zubehör für Messschieber Typ BUCHSE	417701 BUCHSE
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 10	434900 10

Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 17	434900 17