

 Mahr

Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415320 500
GTIN	4059192002923
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. Messflächen feinstgeläppt.

Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Innenmessansatz-Ø	20 mm
Schnabellänge	150 mm
Messbereich	0 - 500 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm

Fehlergrenze	0,04 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500

Zubehör

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2