



Stativfuß, Typ: S



Bestelldaten

Bestellnummer	442120 S
GTIN	7290003236053
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Kräftige Schlagmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Technische Beschreibung

Ausrichtung Anschlussgewinde	mittig
Höhe	35 mm
Länge	40 mm
Ausführung	Schaltmagnet
Haftkraft	320 N
Breite	30 mm
Anschlussgewinde	M5

Produktart

Magnetfuß

Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
3-D-Gelenkarm Typ 120	442110 120
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
3-D-Gelenkarm Typ 120	442114 120
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Schalter für Magnetfuß Typ S	440762 S