

**Tiefenmessschieber, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418000 200
GTIN	4045197203588
Artikelklasse	41Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 500 in einer Box.

**Technische Beschreibung**

Querschnitt Messschiene	8×3 mm
Noniuslänge	39 mm
Messbereich	0 - 200 mm
Brückenlänge	100 mm
Teilung	1/20 mm
Messansatz b	7 mm
Messansatz a	5 mm
Verpackung	Etui
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A1
Produktart	Tiefenmessschieber

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200