



3-D-Gelenkarm, Typ: 120



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 442110 120 |
| GTIN | 7290005397042 |
| Artikelklasse | 46G |

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische 3-D-Gelenkarme mit Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|------------|
| Länge Gelenkarm L_2 | 51 mm |
| Innengewinde- \emptyset oben | M6 |
| Länge Gelenkarm L_1 | 56 mm |
| Außengewinde- \emptyset unten | M5 |
| Produktart | Messstativ |

Zubehör

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Aufnahme für Messstativ Typ K1 | 442100 K1 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|---|------------|
| Aufnahme für Messstativ Typ 2SM | 442104 2SM |
| Aufnahme für Messstativ Typ CA | 442100 CA |
| Aufnahme für Messstativ Typ K2 | 442100 K2 |
| Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 240 | 442112 240 |
| Aufnahme für Messstativ Typ QR | 442100 QR |
| Aufnahme für Messstativ Typ 2SM | 442100 2SM |
| Aufnahme für Messstativ Typ H | 442100 H |
| Stativfuß Typ S | 442120 S |