

Mitutoyo**Digitaler Messschieber IP67 mit Messspitzen, Messbereich: 300 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415354 300
GTIN	4946368585352
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern angezeigt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.

IP-Schutzart: IP 67

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,01 mm

Fehlergrenze: 0,05 mm

Schnabellänge: 90 mm

Innenmessansatz-Ø: 10 mm

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 300 mm
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Schnabellänge	90 mm
Ablesung	0,01 mm

Fehlergrenze	0,05 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	011030 300
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	011050 300

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497085 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497085 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497085 D2