



3-D-Gelenkarm, Typ: 240



Bestelldaten

Bestellnummer	442110 240
GTIN	7290005397059
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische 3-D-Gelenkarme mit Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung.

Technische Beschreibung

Innengewinde-Ø oben	M6
Außengewinde-Ø unten	M8
Länge Gelenkarm L ₁	110 mm
Länge Gelenkarm L ₂	101 mm
Produktart	Messtativ

Zubehör

Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 240	442112 240
---	------------

Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Stativfuß Typ 0	442120 0
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfuß Typ V	442120 V
Stativfuß Typ K3	442120 K3
Stativfuß Typ 1	442120 1