



Sägeblattaufnahme, für Sägeblatt-Ø d1: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	345510 100
GTIN	4045197698902
Artikelklasse	32X

Beschreibung

Ausführung:

Hochvergütet, Außen- und Innen-Ø geschliffen, Schaftausführung nach DIN 1835 B. Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm. **Aufnahme über Flächenspannfutter mit Bohrungs-Ø (d₃) 20 bzw. 25 mm.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern Nr. 175000 – 179820 mit Ø (d₁) von 20 – 100 mm und Sägeblattstärken von 0,2 – 6 mm.

Lieferumfang:

Aufnahmedorn, Spannschraube und Zwischenring.

Technische Beschreibung

Ø d ₂	22 mm
Ø d ₄	39,5 mm
Ø d ₃	25 mm
Länge L	150 mm
für Sägeblatt-Ø d ₁	100 mm
A	92 mm
Produktart	Sägeblattaufnahme

Zubehör

Ersatzschraube für Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-Ø d1
100 mm

345566 100

Ersatzscheibe für Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-Ø d1
100 mm

345561 100