



Digitaler Werkstattmessschieber TWIN-CAL IP67 ohne Messspitzen, Messbereich: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415358 600
GTIN	7630041106374
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Große Digitalanzeige 11 mm, „Soft touch“ Gehäuse, automatische Abschaltung (2h), TLC-TWIN Schnittstelle für Datenübertragung. Betriebsdauer ca. 12000 Stunden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498918, Funk Nr. 498921 Gr. BT.

Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	150 mm
Messbereich	0 - 600 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	TESA Link Connector TLC
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

Zubehör

Datenkabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Datenkabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB