



## Sägeblattaufnahme, für Sägeblatt-Ø d1: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	345510 25
GTIN	4045197698742
Artikelklasse	32X

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochvergütet, Außen- und Innen-Ø geschliffen, Schaftausführung nach DIN 1835 B.  
Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm. **Aufnahme über Flächenspannfutter mit Bohrungs-Ø (d<sub>3</sub>) 20 bzw. 25 mm.**

#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern Nr. 175000 – 179820 mit Ø (d<sub>1</sub>) von 20 – 100 mm und Sägeblattstärken von 0,2 – 6 mm.

#### Lieferumfang:

Aufnahmedorn, Spannschraube und Zwischenring.

### Technische Beschreibung

Ø d <sub>3</sub>	20 mm
Ø d <sub>2</sub>	8 mm
A	50 mm
Ø d <sub>4</sub>	13 mm
Länge L	100 mm
für Sägeblatt-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Produktart	Sägeblattaufnahme

### Zubehör

Ersatzschraube für Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-Ø d1  
25 mm

345566 25

Ersatzscheibe für Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-Ø d1  
25 mm

345561 25