

 Mahr

## Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen, Messbereich: 1000mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 415320 1000   |
| GTIN          | 4059192002961 |
| Artikelklasse | 43A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. Messflächen feinstgeläppt.**

Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

### Technische Beschreibung

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Kalibrierung         | A1          |
| Messbereich          | 0 - 1000 mm |
| Schnabellänge        | 150 mm      |
| Innenmessansatz-Ø    | 20 mm       |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch   |
| Ablesung             | 0,0005 Zoll |
| Ablesung             | 0,01 mm     |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Fehlergrenze                             | 0,06 mm                    |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032              |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                          |
| IP-Schutzart                             | IP 65                      |
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben          |
| Norm                                     | Werksnorm                  |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle          |
| Schnittstelle                            | RS232C-Schnittstelle       |
| Schnittstelle                            | Digimatic-Schnittstelle    |
| Messwertsicherung                        | MAHR Reference-Lock-System |
| Messtechnik                              | digital                    |
| Werkstoff                                | Edelstahl, INOX            |
| alle Teile                               | gehärtet                   |
| Verpackung                               | stabile Box                |
| Produktart                               | Werkstattmessschieber      |

## Dienstleistungen

|  |             |
|--|-------------|
| KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 1000 mm       | 021000 1000 |
| DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 1000 mm | 021010 1000 |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2   | 498940 USB2   |
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2     | 498940 D2     |
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2     | 498940 R2     |