

**Mahr****Digitaler Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415510 1000
GTIN	2050001060242
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Digitale Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise.** Große Digitalanzeige. Mit Messspitzen und Prismenführung.

Messschnäbel und Spitzen rostfrei, gehärtet und geschliffen. Leichter, präziser Lauf durch Prismenführung. Schiene und Schieber aus Aluminium. 50 % Gewichtsvorteil. Verschleiß- und kratzfest durch harteloxierte Oberfläche 1100 HV (ähnlich Keramik).

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Messbereich	0 - 1000 mm
Schnabellänge	150 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Gewicht	1,75 kg
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,08 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------