



Sägeblattaufnahme, für Sägeblatt-Ø d1: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	345510 32
GTIN	4045197698759
Artikelklasse	32X

Beschreibung

Ausführung:

Hochvergütet, Außen- und Innen-Ø geschliffen, Schaftausführung nach DIN 1835 B.
Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm. **Aufnahme über Flächenspannfutter mit Bohrungs-Ø (d₃) 20 bzw. 25 mm.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern Nr. 175000 – 179820 mit Ø (d₁) von 20 – 100 mm und Sägeblattstärken von 0,2 – 6 mm.

Lieferumfang:

Aufnahmedorn, Spannschraube und Zwischenring.

Technische Beschreibung

Ø d ₃	20 mm
Ø d ₄	16 mm
Länge L	105 mm
für Sägeblatt-Ø d ₁	32 mm
A	55 mm
Ø d ₂	8 mm
Produktart	Sägeblattaufnahme

Zubehör

Ersatzscheibe für Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-Ø d1
32 mm

345561 32

Ersatzschraube für Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-Ø d1
32 mm

345566 32