



Messschieber 5-Punkt Prismenwinkel 108°, Ø-Messbereich: 2-40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Verwendung:

Zum Messen von 3- oder 5-schneidigen Werkzeugen.

Technische Beschreibung

Messbereich	2 - 40 mm
Kalibrierung	A1
Teilung	1/1000 Zoll
Teilung	1/20 mm
Ablesung	0,05 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Produktart	3- und 5-Punktmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 200 mm

021000 200