

 Mahr**Digitaler Messschieber MarCal ohne Messspitzen, Messbereich: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415322 500
GTIN	4059192002930
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:****Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. Messflächen feinstgeläpft.**

Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498940.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	0 - 500 mm
Schnabellänge	150 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm

Fehlergrenze	0,04 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500

## Zubehör

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2