



Längenbandmaß CJL-INOX, Bandlänge: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415198 1000
GTIN	2050001677037
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Längenbandmaß CJL-INOX zum Messen von planparallelen Abständen. Teilstrichabstand 1 mm. Präzise, kontraststarke Laserskalierung. Ablesung 0,1mm. Fehlergrenzen der Skala nach DIN 866.

Hinweis:

Bandmaß zur Durchmesser- und Umfangsmessung siehe Nr. 465680; 465682.

Technische Beschreibung

Bandlänge	1000 mm
Messbereich	60 - 960 mm
Bandbreite	16 mm
Norm	DIN 866
Ablesung	0,1 mm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Kalibrierung	G2
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 1000 mm	026280 1000
---	-------------

