

**Digitaler Messschieber MarCal ohne Messspitzen, Messbereich: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415322 750
GTIN	4059192002954
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. Messflächen feinstgeläpft.**  
Gelochte Messschnäbel.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498940.

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

IP-Schutzart: IP 65

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,01 mm

Ablesung: 0,0005 Zoll

Fehlergrenze: 0,05 mm

Schnabellänge: 150 mm

Innenmessansatz-Ø: 20 mm

**Technische Beschreibung**

Schnabellänge	150 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Innenmessansatz-Ø	20 mm

Messbereich	0 - 750 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	011030 1000
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	011050 1000
DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

---

## Zubehör

Anschlusskabel simplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Anschlusskabel simplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Anschlusskabel simplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032