

Mitutoyo**Digitaler Carbon Messschieber, Messbereich: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415400 600
GTIN	4946368125268
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern angezeigt.
Mit Antriebsschieber für konstante Messkraft. Extrem leicht. Sollwert vorwählbar (Preset),
Umschaltung für Innen- und Außenmessungen (Offset).

Funktion:

IP66: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und
Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 600 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	100 mm
Gewicht	0,67 kg
Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1

Batterietyp	SR44
IP-Schutzart	IP 66
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497085 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497085 D2
Sender Typ S11E	498966 S11E
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497085 USB2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357