



Längenbandmaß CJL-INOX, Bandlänge: 2200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415198 2200
GTIN	2050001677044
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Längenbandmaß CJL-INOX zum Messen von planparallelen Abständen. Teilstrichabstand 1 mm. Präzise, kontraststarke Laserskalierung. Ablesung 0,1mm. Fehlergrenzen der Skala nach DIN 866.

Hinweis:

Bandmaß zur Durchmesser- und Umfangsmessung siehe Nr. 465680; 465682.

Technische Beschreibung

Messbereich	900 - 2200 mm
Bandlänge	2200 mm
Bandbreite	16 mm
Norm	DIN 866
Ablesung	0,1 mm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Kalibrierung	G2
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 3000 mm	026280 3000
---	-------------

