



Digitaler Werkstattmessschieber TWIN-CAL IP67 mit Messspitzen, Messbereich: 800mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 415357 800 |
| GTIN | 7630041106466 |
| Artikelklasse | 45A |

Beschreibung

Ausführung:

Große Digitalanzeige 11 mm, „Soft touch“ Gehäuse, automatische Abschaltung (2h), TLC-TWIN Schnittstelle für Datenübertragung. Betriebsdauer ca. 12000 Stunden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498918, Funk Nr. 498921 Gr. BT.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|-------------|
| Innenmessansatz-Ø | 20 mm |
| Messbereich | 0 - 800 mm |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Kalibrierung | A1 |
| Schnabellänge | 150 mm |
| Ablesung | 0,0005 Zoll |
| Ablesung | 0,01 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Messabweichung E MPE | ±0,05 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Schnittstelle | TESA Link Connector TLC |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
| Messtechnik | digital |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| alle Teile | gehärtet |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Werkstattmessschieber |

Dienstleistungen

| | |
|--|-------------|
| KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm | 021000 1000 |
| DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm | 021010 1000 |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Datenkabel TLC, 2 m Typ USB | 498918 USB |
| Datenkabel TLC, 2 m Typ D | 498918 D |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |