



Längenbandmaß CJL-INOX, Bandlänge: 3500mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 415198 3500 |
| GTIN | 2050001676955 |
| Artikelklasse | 46P |

Beschreibung

Ausführung:

Längenbandmaß CJL-INOX zum Messen von planparallelen Abständen. Teilstrichabstand 1 mm. Präzise, kontraststarke Laserskalierung. Ablesung 0,1mm. Fehlergrenzen der Skala nach DIN 866.

Hinweis:

Bandmaß zur Durchmesser- und Umfangsmessung siehe Nr. 465680; 465682.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|-----------------|
| Bandbreite | 16 mm |
| Bandlänge | 3500 mm |
| Messbereich | 2200 - 3500 mm |
| Norm | DIN 866 |
| Ablesung | 0,1 mm |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| Kalibrierung | G2 |
| Produktart | Bandmaß |

Dienstleistungen

| | |
|---|-------------|
| KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 6000 mm | 026280 6000 |
|---|-------------|

