



Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 43X400 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	371800 43X400
GTIN	4020772071158
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Höhe H: 120 mm

Höhe H₂: 60 mm

Breite: 100 mm

für Spannschrauben: M36; M42

Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M36; M42
ganze Länge	400 mm
Schlitzbreite	43 mm
Breite	100 mm
Höhe H	120 mm
Höhe H ₂	60 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktart	Spanneisen

