



Schraubbock mit Alu-Unterteil, höchste Auflagehöhe: 62mm



Bestelldaten

Bestellnummer	373550 62
GTIN	4020772075804
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.
Der Permanent-Magnet im Fuß des Schraubbockes ermöglicht eine exakte und einfach zu handhabende Positionierung **bei vertikaler Aufspannung**.

Hinweis:

Mit Zentrierloch \varnothing 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375010.

Technische Beschreibung

Tragkraft	30 kN
höchste Auflagehöhe	62 mm
Unterteil- \varnothing	50 mm
Kopf- \varnothing	50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite	14 - 22 mm
kleinste Auflagehöhe	52 mm

Typ	6400
Produktart	Schraubbock