



## Schwerer Schraubbock, höchste Auflagehöhe: 1250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	374400 1250
GTIN	4020772072667
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Spindel aus Vergütungsstahl; Körper aus Vergütungsstahl lackiert.
- Spindel mit Trapezgewinde.

#### Hinweis:

Mit Zentrierloch Ø 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375030.

### Technische Beschreibung

höchste Auflagehöhe	1250 mm
Schlitzmitten-Abstand	150 mm
Kopf-SW	65 mm
kleinste Auflagehöhe	710 mm
Schlitzbreite	26 mm
Tragkraft	40 kN
Fußlänge	220 mm

Fußbreite	190 mm
Typ	6435S
Produktart	Schraubbock