




Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375100 16
GTIN	4020772073114
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Besonders niedrige Bauweise (siehe Tabelle: Höhe über Tischoberkante). Durch Abschleifen der Spannbacke kann eine noch niedrigere Spannhöhe erzielt und die Tiefentoleranz der T-Nute ausgeglichen werden. Durch Keilwirkung der Spannbacke wird das Werkstück fest auf den Maschinentisch gedrückt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke direkt auf dem Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskantschraubendreher ISO 2936 C.

Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	16 mm
Höhe über Tischoberkante h_2	17 mm
möglicher Abschliff x	6 mm
Höhe H_1	15 mm

Spannhub	2,5 mm
Höhe über Tischoberkante h_1	2,5 mm
Länge L	68 mm
Breite B	25 mm
Typ	6492
Produktart	Niederzugspanner