



## Flachspanner, Nutenbreite a: 14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	375115 14
GTIN	4020772374150
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Niedrige Bauweise, Flachspanner am Werkstück positionieren. Anschließend Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt.

#### Verwendung:

**Zum seitlichen Spannen sehr flacher Werkstücke**, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten. Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit.

#### Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

### Technische Beschreibung

Gewinde G	M12
Mindesthöhe $h_1$	16 mm
Maximalhöhe $h_2$	25 mm
Spannkraft $F_2$ vertikal	7,5 kN
Nutenbreite a	14 mm
Zwischenhöhe $H_1$	16 mm
Spannkraft $F_1$ horizontal	15 kN
Länge L	110 mm

Breite B	44 mm
Typ	6496
Produktart	Niederzugspanner