


Garant
CNMG 09T308, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	250052 HB7415
GTIN	4045197816535
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

 Vorschub f : 0,1 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415
Hauptanwendung	S
Vorschub f	0,1 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen