


CNMG 120412 Set 10-teilig, Sorte: HBX020

Bestelldaten

Bestellnummer	250254 HBX020
GTIN	4045197816504
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120412 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 1 - 6,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HBX020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 6,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen