

Garant
DNMG 110408, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	TIS
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	S

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen