

Garant**VNMG 160404, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	HB7415
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen