

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 060404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415****Bestelldaten**

Bestellnummer	252062 HB7415
GTIN	4045197816894
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Sorte	HB7415
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Spanbrecher	TIM

Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen