

Garant**WN.G 060408, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	252064 HB7415
GTIN	4045197816900
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	TIM
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Hauptanwendung	S

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen