

Garant
CCMT 120408, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 120408 HB7415 Sorte: HB7415
 Spanbrecher: TIS
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 mm/U
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen