

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen